

Spojovacie vedenie

MHJ9-KMH-2,5-HF

číslo dielca: 567505

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	RCM Mark
Prídavné funkcie	Zhášanie iskier Redukcia prídružného prúdu so spätným získaním energie Ochranné vypnutie
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s DIN lištou Voliteľný:
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	98 g
Elektrická prípojka	2-pólový / 2-pólový / 4-žilový Priama zásuvka / Priama zásuvka / Kábel
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 53 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre pracovné napätie
Poznámka k prevádzke	Napájací zdroj musí dodávať minimálne 1,85 A bez poklesu napätia
Poznámka k príkonu	Fáza nízkeho prúdu 2,8 W, fáza vysokého prúdu 17,1 W, na kanál
Spínacia doba	100 % Dbajte na pokyny pre ovládanie elektromagnetických ventilov
Rozsah Trigger signálu DC	3 ... 30 V
Poznámka pre príťahový prúd	Lineárny nárast 0,09 - 0,44 mA pri Trigger signále 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA pri Trigger signále 15 - 30 V
Odpor vstupu	34 kOhm
Dĺžka kábla	2,5 m
Vlastnosť vedenia	Pre statické aplikácie
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	POM