

Lineárny pohon DGC-40- -HD-

číslo dielca: 567549

FESTO

Iné zdvihy na vyžiadanie. Prekontrolujte max. hodnoty zaťaženia v katalógových listoch (PDF).



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Zdvih | 1 ... 3.500 mm |
| priemer piesta | 40 mm |
| Tlmenie | Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky Tlmič nárazov, plochá krivka charakteristiky |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Guličkové vedenie |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Premenné | Krytované guľičkové obežné vedenie Prídavné klzné vedenie, štandardne na ľavej strane Prídavné klzné vedenie, štandardne na pravej strane |
| Pracovný tlak Mpa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 8 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 754 N |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 754 N |
| Pohybovaná hmotnosť | 6,178 kg |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 20,469 kg |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu | 0,199 kg |
| Typ upevnenia | s príslušenstvom |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál krytu | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál tesnení | NBR TPE-U(PU) |