


# prípájacia doska VABS-S2-2S-G12-R3-EX2

číslo dielca: 567703

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	52 mm
podľa normy	ISO 5599-2
montážna poloha	ľubovoľný
napájanie riadiacim vzduchom	externý
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Rozsah pracovného napätia DC	24 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	2 A
Stupeň znečistenia	3
ATEX- kategória plyn	II 3G
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex nA II T3 X
ATEX- kategória prach	II 3D
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Ex-Teplota okolia	-5 °C ≤ Ta ≤ +50°C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4 zmontované
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	815 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre pripájajúcu dosku	Hliníkový odliatok