

Plastová hadica PUN-H-1/2-BR-150-CB

číslo dielca: 567999

FESTO

povolená pre použitie v potravinárskej oblasti (odolná voči hydrolýze)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	1/2
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	0,204 ft
Min. polomer ohybu	0,075 ft
Vlastnosti hadíc	Vhodné do nosičov energií pre aplikácie s vyšším taktom
Podmienky testovania hadíc	Vhodné do nosičov energií: >5 mil. cyklov podľa FN 942021
Teplotne závislý pracovný tlak	-14,4 ... 145 Psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda podľa prehlásenia výrobcu na www.festo.com
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-31 ... 145 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,88 oz/ft
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 1/2"
Farba	hnedá
Tvrdosť podľa Shora	D 52 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)