

plastová hadica PUN-H-1/8-WS-150-CB

číslo dielca: 568001

FESTO

povolená pre použitie v potravinárskej oblasti (odolná voči hydrolýze)
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vonkajší priemer Inch | 1/8 |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 0,039 Fuß |
| Min. polomer ohybu | 0,02 Fuß |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -14,4 ... 145 Psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Bezpečné pre potraviny | podľa prehlásenia výrobcu |
| Teplota okolia | -31 ... 145 °F |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,06 oz/ft |
| Farba | biely |
| Tvrdosť podľa Shora | D 52 +/-3 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS Bez medi a PTFE |
| Materiálová informácia pre hadicu | TPE-U(PU) |