

Plastová hadica PEN-3/16-SW-150-CB

číslo dielca: 569882

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre rýchlospojky QS, polyetylén
(nevhodné pre potravinársky priemysel).



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	3/16
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	0,075 ft
Min. polomer ohybu	0,039 ft
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Podmienky testovania hadíc	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Teplotne závislý pracovný tlak	-14,4 ... 145 Psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda podľa prehlásenia výrobcu na www.festo.com
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-22 ... 140 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,1 oz/ft
Pneumatická prípojka	pre nástrčný prípoj, vonkajší priemer 3/16"
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	PE