

# Plastová hadica PEN-1/2-SW-150-CB

číslo dielca: 569886

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre rýchlospojky QS, polyetylén  
(nevhodné pre potravinársky priemysel).



## údajový list

| charakteristický znak                  | Hodnota  |
|--|--|
| Vonkajší priemer Inch                  | 1/2  |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 0,196 ft   |
| Min. polomer ohybu                     | 0,108 ft   |
| Vlastnosti hadíc                       | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates   |
| Podmienky testovania hadíc             | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021   |
| Teplotne závislý pracovný tlak         | -14,4 ... 145 Psi  |
| Pracovné médium                        | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda podľa prehlásenia výrobcu na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| LABS - konformita                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teplota okolia                         | -22 ... 140 °F   |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky           | 0,848 oz/ft  |
| Pneumatická prípojka                   | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 1/2"  |
| Farba                                  | čierny   |
| Tvrdosť podľa Shore                    | D 52 +/-3  |
| Materiálový údaj                       | zhoda s RoHS   |
| Materiál hadice                        | PE   |