

Plastová hadica PEN-5/8-SW-150-CB

číslo dielca: 569887

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre rýchlospojky QS, polyetylén
(nevhodné pre potravinársky priemysel).



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	5/8
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	0,41 ft
Min. polomer ohybu	0,196 ft
Vlastnosti hadíc	Vhodné do nosičov energií pre aplikácie s vyšším taktom
Podmienky testovania hadíc	Vhodné do nosičov energií: >5 mil. cyklov podľa FN 942021
Teplotne závislý pracovný tlak	-14,4 ... 145 Psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda podľa prehlásenia výrobcu na www.festo.com
Teplota okolia	-22 ... 140 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	1,158 oz/ft
Pneumatická prípojka	pre nástrčný prípoj, vonkajší priemer 5/8"
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiál hadice	PE