

plastová hadica PEN-5/32-BL-150-CB

číslo dielca: 569889

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre rýchlospojky QS, polyetylén
(nevhodné pre potravinársky priemysel).

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Vonkajší priemer Inch | 5/32 |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 0,065 Fuß |
| Min. polomer ohybu | 0,032 Fuß |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -14,4 ... 145 Psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Teplota okolia | -22 ... 140 °F |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,067 oz/ft |
| Farba | modrý |
| Tvrdosť podľa Shore | D 52 +/-3 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS Bez medi a PTFE |
| Materiálová informácia pre hadicu | PE |