

Plastová hadica PEN-1/4-BL-150-CB

číslo dielca: 569891

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre rýchlospojky QS, polyetylén
(nevhodné pre potravinársky priemysel).



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	1/4
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	0,085 ft
Min. polomer ohybu	0,041 ft
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Podmienky testovania hadíc	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Teplotne závislý pracovný tlak	-14,4 ... 145 Psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda podľa prehlásenia výrobcu na www.festo.com
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-22 ... 140 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,186 oz/ft
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 1/4"
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	PE