

Plastová hadica PLN-5/8-SW-150-CB

číslo dielca: 569911

FESTO

vysoká odolnosť voči chemikáliám a hydrolýze.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	5/8
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	0,311 ft
Min. polomer ohybu	0,197 ft
Teplotne závislý pracovný tlak	-14,4 ... 203 Psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda podľa prehlásenia výrobcu na www.festo.com
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-22 ... 176 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,881 oz/ft
Pneumatická prípojka	pre nástrčný prípoj, vonkajší priemer 5/8"
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shora	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	PE