


Elektrická pripojovacia doska CAPC-F1-E-M12

číslo dielca: 570042

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	50 mm x 148 mm x 28 mm
rozhranie prevádzkovej zbernice	2 x M12 zásuvka, 5-pín
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Max. napájanie	4 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	85 g
Dĺžka kábla	20 m
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA