

Montážna sada mechového valca EADB-V1-40-S10-100

číslo dielca: 570266

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	57 mm
Velkosť	40
Rozsah zdvíhu	10 ... 100 mm
Predĺženie piestnej tyče	48 mm
Typ	okružly
montážna poloha	ľubovoľný
Konstruktívne vyhotovenie	Sada krycej manžety na piestnu tyč so zvedením odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3
Odolnosť proti látkam	Prach Úlomky Oleje Mazivo Benzín
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Pohybovaná hmotnosť	43 g
Hmotnosť výrobku	116 g
Typ upevnenia	nasunuteľný so závitovým kolíkom
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia: Lišta	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia: Krycia manžeta na piestnu tyč	NBR
Materiálová informácia - závitový kolík	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ