

Montážna sada mechového valca EADB-V1-63-S201-300

číslo dielca: 570273

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	93 mm
Veľkosť	63
Rozsah zdvíhu	201 ... 300 mm
Predĺženie piestnej tyče	80 mm
Typ	okružly
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Sada krycej manžety na piestnu tyč so zvedením odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3
Odolnosť proti látkam	Prach Úlomky Oleje Mazivo Benzín
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Pohybovaná hmotnosť	199 g
Hmotnosť výrobku	309 g
Typ upevnenia	nasunuteľný so závitovým kolíkom
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia: Lišta	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia: Krycia manžeta na piestnu tyč	NBR
Materiálová informácia - závitový kolík	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ