

Plastová hadica PUN-V0-14X2-SW-C

číslo dielca: 570351

FESTO

odolné voči plameňu



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Vonkajší priemer | 14 mm |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 70 mm |
| Vnútorný priemer | 9,8 mm |
| Min. polomer ohybu | 45 mm |
| Vlastnosti hadíc | Suitable for energy chains |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 6 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 87 psi |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 0,9 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 9 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 130,5 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C |
| Osvedčenie | TÜV |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | B 013277 0506 00 |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Ohňový test materiálu | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -35 ... 60 °C |
| Poznámka k teplote okolia | For unpressurised use up to 90 °C |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,096 kg/m |
| Pneumatická prípojka | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 14mm |
| Farba | čierny |
| Poznámka k farbe | Odchýlka od štandardnej farby kvôli ochrane pred plameňom |
| Tvrdosť podľa Shore | D 54 +/-3 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hadice | TPE-U(PU) |