

# Plastová hadica PAN-MF-4X0,75-SW

číslo dielca: 570357

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	15 mm
Vnútorný priemer	2,5 mm
Min. polomer ohybu	10 mm
Vyhovuje predpisu	DIN 73378-PA12-PHL
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 3,1 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 31 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 449,5 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Minerálny olej
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-60 ... 100 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,008 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 4mm
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 65 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	Polyamid 12