

Plastová hadica PAN-MF-16X2-SW

číslo dielca: 570363

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	16 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	130 mm
Vnútorný priemer	12 mm
Min. polomer ohybu	75 mm
Vyhovuje predpisu	DIN 73378-PA12-PHL
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,9 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 19 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 275,5 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Minerálny olej
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-60 ... 100 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,09 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 16mm
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 65 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	Polyamid 12