


# Zásuvka MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

číslo dielca: 570367

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2,5
Elektrická prípojka	3-pólový rohový zásuvka Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803 štvorhranné vyhotovenie
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	6 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Káblový konektor so závitom	M12
Prípustný priemer kábla	4 ... 6 mm
Prierez prípojky	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-25 ... 125 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Materiál telesa	PA - zosilnený
Materiál tesnení	HNBR