


# Prípojovacia lišta VABM-B6-E-N12-4

číslo dielca: 570726

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota                         |
|---|---------------------------------|
| Sieťový modul                                   | 21 mm                           |
| Max. počet miest na ventily                     | 4                               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 2 - Mierne zaťaženie koróziou   |
| Max. uťahovací moment, montáž na lištu          | 1,5 Nm                          |
| Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu | 2 Nm                            |
| Max. uťahovací moment, montáž na stenu          | 5 Nm                            |
| Hmotnosť výrobku                                | 690 g                           |
| Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14     | NPT1/8-27                       |
| Pneumatická prípojka 1                          | NPT1/2-14                       |
| Pneumatická prípojka 3                          | NPT1/2-14                       |
| Materiálový údaj                                | Bez medi a PTFE<br>zhoda s RoHS |
| Materiál prípojovacej lišty                     | Hliníková tvárna zliatina       |