

# Plastová hadica PUN-V0-16X2-SW

číslo dielca: 570767

FESTO

odolné voči plameňu



## údajový list

| charakteristický znak                  | Hodnota  |
|--|--|
| Vonkajší priemer                       | 16 mm  |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 90 mm  |
| Vnútorný priemer                       | 11,8 mm  |
| Min. polomer ohybu                     | 50 mm  |
| Vlastnosti hadíc                       | Suitable for energy chains   |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt   | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 6 bar  |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt   | -13,775 ... 87 psi   |
| Pracovný tlak závislý od teploty       | -0,095 ... 0,9 MPa   |
| Teplotne závislý pracovný tlak         | -0,95 ... 9 bar  |
| Pracovný tlak závislý od teploty       | -13,775 ... 130,5 psi  |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku         | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C  |
| Osvedčenie                             | TÜV  |
| Oddelenie vydávajúce certifikát        | B 013277 0506 00   |
| Pracovné médium                        | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Ohňový test materiálu                  | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)                                      |
| LABS - konformita                      | VDMA24364-B2-L   |
| Teplota okolia                         | -35 ... 60 °C  |
| Poznámka k teplote okolia              | For unpressurised use up to 90 °C  |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky           | 0,122 kg/m   |
| Pneumatická prípojka                   | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 16mm                          |
| Farba                                  | čierny   |
| Poznámka k farbe                       | Odchýlka od štandardnej farby kvôli ochrane pred plameňom                |
| Tvrdosť podľa Shore                    | D 54 +/-3  |
| Materiálový údaj                       | zhoda s RoHS   |
| Materiál hadice                        | TPE-U(PU)  |