

# Plastová hadica PUN-V0-16X2-BL

číslo dielca: 570768

FESTO

odolné voči plameňu



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	16 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	90 mm
Vnútorný priemer	11,8 mm
Min. polomer ohybu	50 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,6 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 6 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 87 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 0,9 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 9 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 130,5 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Ohňový test materiálu	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Poznámka k teplote okolia	For unpressurised use up to 90 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,122 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 16mm
Farba	modrý
Poznámka k farbe	Odchýlka od štandardnej farby kvôli ochrane pred plameňom
Tvrdosť podľa Shore	D 54 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)