


Elektromagnetická cievka

VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME

číslo dielca: 570784

FESTO

pre tubus kotvy F19, metrická káblková prechodka, 24 V DC a AC, zapúzdrenie, zvýšená bezpečnosť.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Typ ovládania | elektrický |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ukazovateľ stavu spínania | nie |
| Interné lstenie | Poistka |
| Spínacia doba | 100 % |
| Trieda izolácie | H |
| Charakteristická hodnota cievky | 24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, výkon 1,8 VA |
| Dovolená odchýlka napätia | -15 % / +10 % |
| ATEX- kategória plyn | II 2G |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn | Ex e mb IIC T6 Gb |
| ATEX- kategória prach | II 2D |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach | Ex tb IIIC T70°C Db |
| Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU | EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX) |
| Ex-Teplota okolia | T6,T70°C: -20°C <= Ta <= +40°C |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | BVS15 ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Hmotnosť výrobku | 330 g |
| Elektrická prípojka | Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5 |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS |
| Materiál elektromagnetickej cievky | PA UP |