


Zástrčka NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS

číslo dielca: 570955

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101 EN 61984
Počet pripojení	50
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	18 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Poistenie skrutkou so šesťhranom SW18 a pozdĺžnym drážkovaním.
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Káblový konektor so závitom	Pg7
Prípustný priemer kábla	2,5 ... 2,9 mm
Prierez pripojky	0,14 ... 0,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Materiál telesa	PA
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz Biely bronz, poťahnutý