


Zástrčka FBS-SCRJ-PP-GS

číslo dielca: 571017

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	60 g
odkaz na rozhranie Fieldbus	PROFINET LWL
Špecifikácia kábla pre Ethernet	Svetelný vodič Polymérové vlákno 980/1000µm Priemer jednej žily: 2,2 mm
Prípustný priemer kábla	6,5 ... 9,5 mm
Spôsob ochrany	IP65 IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom poniklované
Materiál tesnení	NBR TPE