


Os s klzným vedením

ELFR-...-35- -

číslo dielca: 571435

FESTO



Vzorové zobrazenie



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 ... 800 mm
Velkosť	35
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Klzné vedenie Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vodiaca os bez pohonu
Maximálne zrýchlenie	50 m/s ²
Max. Rýchlosť	1 ... 3 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iy	3,77E+03 mm ⁴
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa Iz	4,19E+03 mm ⁴
Max. sila Fy	50 N
Max. sila Fz	50 N
Max. odpor presunu naprázdno	3 N
Referenčná hodnota, prevádzkový výkon	5.000 km
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	0 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	1.200 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	23 g
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál vodiacej lišty	Oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný