


Adaptér VAVE-C8-1R8

číslo dielca: 571686

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zobrazenie stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Uťahovací krútiaci moment	0,25 Nm
Hmotnosť výrobku	3,5 g
Elektrická prípojka	3-pin / 2-pin M8 / - Zástrčka / Zásuvka
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál kontaktov zástrčky	bronz