

plastová hadica
PAN-M-6X1-GN
číslo dielca: 572086

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	35 mm
Vnútorný priemer	4 mm
Min. polomer ohybu	15 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 36 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota okolia	-60 ... 100 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,016 kg/m
Farba	zelený
Tvrdosť podľa Shore	D 65 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	Polyamid 12