

plastová hadica
PAN-M-12X1,5-NT
číslo dielca: 572090

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	70 mm
Vnútorný priemer	9 mm
Min. polomer ohybu	50 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 26 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota okolia	-60 ... 100 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,051 kg/m
Farba	prírodná
Tvrdosť podľa Shore	D 65 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	Polyamid 12