


Plastová hadica PAN-MF-6X1-SW-500

číslo dielca: 572093

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	35 mm
Vnútorný priemer	4 mm
Min. polomer ohybu	15 mm
Vyhovuje predpisu	DIN 73378-PA12-PHL
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 2,7 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 27 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 391,5 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Minerálny olej
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-60 ... 100 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,016 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 6mm
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 65 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	Polyamid 12