


Zásuvka kábla NEFU-X24F-1-M12G4

FESTO

číslo dielca: 572227

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	36 mm
Výška	40 mm
Dĺžka	40 mm
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Hmotnosť výrobku	60 g
rozhranie prevádzkovej zbernice	Zástrčka, M12x1, 4pólová, A-kódovaná
Prevádzkové napätie DC AS-interface	26,5 ... 31,6 V
Menovité prevádzkové napätie DC, AS-rozhranie	26,5 V
Prevádzkové napätie DC, záťažové napätie	20,4 ... 26,4 V
Menovité prevádzkové napätie DC, záťažové napätie	24 V
Spôsob ochrany	IP65 zmontované podľa IEC 60529
Teplota okolia	-25 ... 75 °C
Teplota skladovania	-25 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál krytu	PA