


# Nástrčné L-spojenie QBML-5/32T-U

číslo dielca: 572285

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                     |
|---|---|
| Velkosť                                   | Mini  |
| Menovitá hodnota                          | 0,118 "                                     |
| montážna poloha                           | ľubovoľný                                   |
| Typ                                       | L-tvar                                      |
| veľkosť zväzku                            | 10  |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Princíp Push-Pull                           |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | 0,095 ... 1 MPa                             |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | 0,95 ... 10 bar                             |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | 13,775 ... 145 psi                          |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                |
| LABS - konformita                         | VDMA24364 - zóna III                        |
| Teplota okolia                            | 0 ... 60 °C                                 |
| Hmotnosť výrobku                          | 0,106 oz                                    |
| Pneumatická prípojka 1                    | pre vonkajší priemer hadice 5/32"           |
| Pneumatická prípojka 2                    | pre vonkajší priemer hadice 5/32"           |
| Teplota okolia, Fahrenheit                | 32 ... 140 °F                               |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                | šedý  |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                |
| Materiál telesa                           | PBT   |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku             | POM   |
| Materiál tesnenia hadice                  | NBR   |
| Materiál ozubeného venca                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ           |