

Pevné škrtenie - sada VMPA1-FT-NW0.3-1.7

číslo dielca: 572543

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	škrtiaca funkcia
Pneumatická prípojka 1	prípájacia platňa
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	3,5 ... 115 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Menovitá hodnota	0,3 ... 1,7 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 40 °C
Teplota média	-5 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál držiaka	POM
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina