

Pevné škrtenie

VMPA1-FT-NW1.2-10

číslo dielca: 572548

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	škrtiaca funkcia
Pneumatická prípojka 1	prípájacia platňa
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	52 ... 58 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Menovitá hodnota	1,2 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 40 °C
Teplota média	-5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	0,06 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina