

plastová hadica PU-3-BL

číslo dielca: 5732

FESTO

pre CN- a CK-závitové spojky, mimoriadne pružné a odolné voči zlomeniu, polyuretán (nie je prípustné pri výrobe potravín).

Max.tlak je pri max. teplote prípustný.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4,4 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	14 mm
Vnútorňý priemer	2,9 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Osvedčenie	TÜV
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,0096 kg/m
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shora	D 52 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)