

Prípojovacia lišta VABM-L1-10HW-G18-10-GR

číslo dielca: 573440

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	10,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	10
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Trieda čistoty	ISO trieda 6
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	616 g
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	M5
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	M5
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	M7
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Pneumatická prípojka 4	M7
Pneumatická prípojka 5	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina