

# Prípojovacia lišta VABM-L1-14W-G14-7-GR

číslo dielca: 573503

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                       | Hodnota                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Sieťový modul                               | 16 mm                         |
| montážna poloha                             | ľubovoľný                     |
| Max. počet miest na ventily                 | 7                             |
| Osvedčenie                                  | c UL us - Recognized (OL)     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK          | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita                           | VDMA24364-B1/B2-L             |
| RSBP-klasifikácia podľa CD-0033             | F1a                           |
| Trieda čistoty                              | ISO trieda 6                  |
| Teplota skladovania                         | -20 ... 60 °C                 |
| Hmotnosť výrobku                            | 1.142 g                       |
| Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14 | M5                            |
| Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84   | M5                            |
| Pneumatická prípojka 1                      | G1/4                          |
| Pneumatická prípojka 2                      | G1/8                          |
| Pneumatická prípojka 3                      | G1/4                          |
| Pneumatická prípojka 4                      | G1/8                          |
| Pneumatická prípojka 5                      | G1/4                          |
| Materiálový údaj                            | zhoda s RoHS                  |
| Materiál prípojovacej lišty                 | Hliníková tvárna zliatina     |