


Napojenie pneumatiky

VABA-S6-1-X2-D

číslo dielca: 573613

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozhranie ventilového terminálu	Typ 44, VTSA
Diagnostika	Nízkonapäťový ventil
Max. počet miest na ventily	16 pri bistabilných ventiloch 32 pri monostabilných ventiloch
LED ukazovatele	1 súhrnná diagnostika Stav kanálu na ventiloch
parametrizácia	Failsafe na každý kanál Nútené ovládanie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Kontrola modulu
Ochrana (skrat)	vnútorné elektronické zabezpečenie (poistka) pre každý ventilový výstup
Rozsah pracovného napätia DC	21,6 ... 26,4 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 15 mA (napájanie pre elektroniku) Typ. 50 mA (výkonové napájanie pre ventily)
Max. napájanie na jeden kanál	0,2 A
Max. celkový prúd na modul	4 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	Áno pri dodatočnom napájaní
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	590 g
Elektrické ovládanie	Fieldbus
Elektrická prípojka	cez CPX
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok