

Multipólová zásuvka NECA-S1G9-P9-MP5

číslo dielca: 573695

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Hmotnosť výrobku	60 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, Sub-D, 9-pin
Elektrický prípoj 2	Skrutková svorka, 9-pin
Rozsah pracovného napätia DC	21,6 ... 26,4 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	1 A
Prípustný priemer kábla	5 ... 10 mm
Prierez prípojky	0,34 ... 1 mm ²
Poznámka k prierezu prípoja	0,34-0,5 mm ² s koncovou objímkou kábla
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúci
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA - zosilnený
Materiál prevlečnej matice	Mosadz
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál tesnení	NBR