



Sieťová pripojovacia zásuvka NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

číslo dielca: 573855

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Počet pripojení	100
Hmotnosť výrobku	680 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, poznámka k výstupu kábla	Výstup kábla nie je podľa priemerného štandardu. Upravené pre ochranný kryt CPX.
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	G7/8 kódovanie podľa NFPA/T3.5.29 R1-2007
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	5
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	5
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Poistenie skrutky
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	5
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	5
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 300 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 300 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	9 A
Nárazová pevnosť	4 kV
Dĺžka kábla	2 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 65 mm
Priemer kábla	8,7 mm
Tolerancia priemeru kábla	± 0,2 mm
Káblové usporiadanie	5x1,5
Nominálny prierez vodiča	1,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Farba káblového opláštenia	čierny
Materiál telesa	TPE-U(PUR)
Farba púzdra	čierny
Materiál poistenia skrutiiek	Mosadz, poniklovaná
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz, pozlátená