


Elektrická pripojovacia doska VAVE-L1-1R1-LR

číslo dielca: 573922

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti prepólovaniu	bipolárny
Prídavné funkcie	Zhášanie iskier Redukcia pridržiavacieho prúdu
Zobrazenie stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Stupeň znečistenia	3
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Max. uťahovací krútiaci moment	0,27 Nm
Hmotnosť výrobku	3,2 g
Elektrická prípojka	4-pin / 2-pin M8 / - Zástrčka / Zásuvka
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventilu so samoreznou skrutkou
Farba púzdra	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	PA
Materiál tesnení	EPDM
Materiál telesa	PA
Materiál skrutiek	Zušľachtená oceľ