


Priamočiary portál DHSL-4-EGC80TB-EGSA50

číslo dielca: 574512

FESTO

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priamočiary portál 4
Užitočná záťaž	0 ... 4 kg
Pohon, os Z	EGSA-50
Druh pohonu, os Z	elektrický s vretenom
Medzipoloha, os Z	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Z	0 ... 100 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,01 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,01 mm
Pohon, os Y	EGC-80-TB
Druh pohonu, os Y	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 8.500 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,08 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,08 mm