


# Priamočiary portál DHSL-10-EGC120TB-DGSL25

číslo dielca: 574525

FESTO

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



## údajový list

| charakteristický znak                        | Hodnota   |
|--|---|
| Zostava                                      | priamočiary portál 10   |
| Užitočná záťaž                               | 0 ... 10 kg   |
| Pohon, os Z                                  | DGSL-25   |
| Druh pohonu, os Z                            | pneumatický   |
| Zdvih, os - Z                                | 0 ... 200 mm  |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z | ± 0,01 mm   |
| Pohon, os Y                                  | EGC-120-TB  |
| Druh pohonu, os Y                            | elektrický<br>Pohon s ozubeným remeňom a s gulôčkovým vedením |
| Medzipoloha, os Y                            | ktorýkoľvek   |
| Zdvih, os - Y                                | 0 ... 8.500 mm  |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y | ± 0,08 mm   |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y     | ± 0,08 mm   |