


Priamočiary portál DHSL-50-DGC63FAS-EGC185BS

číslo dielca: 574539

FESTO

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priamočiary portál 50
Užitočná záťaž	0 ... 50 kg
Pohon, os Z	EGC-185-BS
Druh pohonu, os Z	elektrický s vretenom
Medzipoloha, os Z	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Z	0 ... 1.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	DGC-63-FA
Druh pohonu, os Y	pneumatický
Medzipoloha, os Y	jednoduchý
Zdvih, os - Y	0 ... 5.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,02 mm