


# Priestorový portál

## DHSR-50-EGC185TB-2EGC185TB-EGC185SP

číslo dielca: 574559

FESTO

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priestorový portál 50
Užitočná záťaž	0 ... 50 kg
Pohon, os Z	EGC-185-SP
Druh pohonu, os Z	elektrický s vretenom
Medzipoloha, os Z	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Z	0 ... 1.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	2x EGC-185-TB
Druh pohonu, os Y	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením 2x
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 1.500 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,08 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,08 mm
Pohon, os X	EGC-185-TB
Druh pohonu, os X	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením
Medzipoloha, os X	ktorýkoľvek
Zdvih, os - X	0 ... 8.500 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os X	± 0,08 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os X	± 0,08 mm