



Bernoulli-ho prísavka OGGB-60-G18-2

číslo dielca: 574563

FESTO

Na transort tenkých, veľmi jemných a krehkých obrobkov.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Poloha prípojky	hore/na boku
Uchopovač - priemer	60 mm
Pracovný tlak	0 ... 6 bar
Menovitý prevádzkový tlak	1 bar
Spotreba vzduchu pri menovitom pracovnom tlaku	110 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hladina hluku pri nominálnom prevádzkovom tlaku	65 dB(A)
Hladina hluku pri menovitom pracovnom tlaku	78 dB(A)
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	10 N
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	1 N
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G1/8
Alternatívne pripojenia	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál podložky	POM
Hmotnosť výrobku	119 g