


Zástrčka NECU-S1W9-C2-APB

číslo dielca: 574589

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	4-40 UNC-2B
Hmotnosť výrobku	57,48 g
rozhranie prevádzkovej zbernice	Sub-D, 9-pin, Zásuvka
Elektrický prípoj 1	Zástrčka Sub-D, 9-pólová
Elektrický prípoj 2	IDC-svorka
Prenosová rýchlosť	12 Mbit/s
Dovolený priemer kábla	8 mm
Prípustný priemer kábla	8 mm
Prierez pripojky	0,08 ... 0,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	75 % pri 25 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PC-zosilnené