



DUO-kábel NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

číslo dielca: 574591

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 60 V
Nárazová pevnosť	1,5 kV
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	2 A
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
Elektrický prípoj 1	Zástrčka, priama, M8x1, 4-pin
Elektrický prípoj 2	Priama zásuvka, 2xM8, 3-pin
Priemer kábla	3,1 mm
Dĺžka kábla	1 m
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia, Zásuvka	PUR
Materiálová informácia pre skriňu	PUR
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Mosadz pozlátený