



Vertikálna napájacia doska VABF-L1-P3A3-M7

číslo dielca: 574592

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	10,5 mm
Max. počet miest na ventily	1
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	0,45 Nm
Hmotnosť výrobku	220 g
Pneumatická prípojka 1	M7
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina