


# Kompaktný kamerový systém SBOC-M-R1B-H

číslo dielca: 574642

FESTO

Rýchlosnímacia kamera na diagnostiku a servis. Kamera s monochromatickým CMOS-snímačom 1/2", rozlíšením 640\*480 Pixelov, max. 2100 fps, Ethernet-ovým rozhraním 100 Mbit/s



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozlíšenie snímača	640 x 480 Pixel (VGA)
Upevnenie objektívu	CS-Mount (C-Mount s ochranným tubusom na objektív)
Zorné pole	Závislé od zvoleného objektívu
Šírka	45 mm
Výška	45 mm
Dĺžka	139,4 mm
Max. celkový prúd	1,5 A na 24 V-výstupoch
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Odber prúdu pri nezaťažených výstupoch	120 mA
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Okolité podmienky	odrušenie cudzích vonkajších vplyvov Najčistejší okolitý vzduch
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Hmotnosť výrobku	182 g
doba expozície	1 µs ... 1.000 ms
Pomer obrazu (Plný obraz)	241 fps
Typy snímačov	Monochromatická
Pracovný odstup	Závislé od zvoleného objektívu
Ethernet, rýchlosť prenosu dát	100 Mbit/s
Ethernet, podporované protokoly	TCP/IP
Ethernet, pripojovacia zástrčka	Zástrčka M12
Ethernet, rozhranie zbernice	IEEE802.3U (100BaseT)
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiál krytu	ABS-zosilnený
Materiál telesa	Hliník eloxovaný