

Zarážkový valec DFSP-40-

číslo dielca: 575169

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Zdvih | 5 ... 30 mm |
| priemer piesta | 40 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| činnosť | dvojčinný jednočinný ŕahaný |
| Konštrukčné vyhotovenie | piest piestna tyč piestna tyč s kladkou profilová rúra Zaistené proti otočeniu |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Premenné | Vnútorňý závit na piestnej tyči piestna tyč zaistená proti pootočeniu |
| Ochrana proti pretočeniu/vedenie | zarovnaná piestna tyč kruhovú piestna tyč |
| Pracovný tlak Mpa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Max. taktovacia frekvencia | 5 Hz |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom s príslušenstvom Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál skrutky | Pozinkovaná oceľ |
| Materiál krytu | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |
| Materiál tesnení | TPE-U(PU) |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál kolečka | Pozinkovaná oceľ |
| Materiál telesa valca | Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované |